


E70455



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FC Splitter ye ProcessL




Aplicatie		
Execuție	AS-i	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Iesiri		
Capacitate max. curent totală la ieșiri	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Protecție	IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	47
Materiale	Par#i metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanșare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM	
Accesorii		
Accesorii (opțional)	Cheie dinamometrica:, E70390	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FC Splitter ye ProcessL

Conectare electrică



Racord

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; Moment de strângere: ...0,8 Nm