




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Aplicatie	
Aplicatie	distributia tensiunii AS-i catre mufa M12
Date electrice	
Clasa de protectie	III
Curent total Max. pe modul/ slot [A]	4
Iesiri	
Model electric	AS-i
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...75
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	83,1
Materiale	Capsula: PBT / PC
Moment de strângere [Nm]	1,65
Accesorii	
Accesorii (op#ional)	etansare pentru cablu panglica: E70413 furtun contractil: E70113

E70583



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Observații

Observații	Cablul plat nu trebuie sa ajunga in distribuitor. Folositi o garnitura pentru cablu plat sau un capac termocontractibil.
Unitate de ambalare	1 buc.


Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Conector: M12; codificare: A; Corp turnat: PUR



Racord



1	AS-i +
3	AS-i -