


E70587



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Date electrice	
Clasa de protecție	III
Curent total Max. pe modul/ slot [A]	4
Iesiri	
Model electric	AS-i
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...75
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	60,5
Materiale	Capsula: PBT / PC; Șurub: inox(1.4305 / 303)
Moment de strângere [Nm]	< 1,65
Accesorii	
Accesorii (opțional)	etansare pentru cablu panglica:, E70413 furtun contractil:, E70113
Observații	
Observații	cablul plat nu trebuie sa se termine in splitter. Folositi o garnitura pentru cablu plat sau un capac termocontractibil.
Unitate de ambalare	1 buc.

E70587




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A; Corp turnat: PUR



Racord



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +