





Distribuitor de putere AS-i

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Aplicatie		
Execuție		AS-i / 24 V
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max.	[A]	2
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	24 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	95,5
Materiale	PA 6.6; Conector mama: inox (1.4404 / 316L); Șuruburi: inox (1.4404 / 316L); Piuliță: inox (1.4404 / 316L); O-Inel: NBR; Garnitura pentru cablu plat: NBR	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: M12; codificare: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Teren de funcționare