


**Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)**

FC Splitter AS-i 2 m UL

**Date electrice**

Clasa de protecție	III
Curent total Max. pe modul/ slot [A]	4

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...75
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	108,1
Materiale	Capsula: PBT / PC; Șurub: inox(1.4305 / 303)
Moment de strângere [Nm]	< 1,65

Accesorii

Accesorii (opțional)	etansare pentru cablu panglica: E70413
	furtun contractil: E70113

Observații

Observații	cablul plat nu trebuie să se termine în splitter. Folosiți o garnitură pentru cablu plat sau un capac termocontractibil.
Unitate de ambalare	1 buc.

E70598




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FC Splitter AS-i 2 m UL

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Racord



maro	AS-i +
albastru	AS-i -