


E70600



Distribuitor de putere AS-i

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Aplicatie

Execuție

AS-i / 24 V

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

26,5...31,6 DC

Curent total Max.

[A]

8

Aimentare suplimentara de tensiune

[V]

24 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...75

Protecție

IP 65

Date mecanice

Greutate

[g]

89,5

Materiale

PA 6.6; Șuruburi: inox (1.4404 / 316L); Piulițe: inox (1.4404 / 316L); Garnitura pentru cablu plat: NBR

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.