


Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0010B03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	TPU
-----------	-----

Material turnat	TPU
-----------------	-----

Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E70003



Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0010B03

Racord



BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru