




Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0020B03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E70004



Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0020B03

Racord



BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru