


E70006



Cablu de conectare


VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 30 x 39
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Accesorii		
Articole livrate		Șurub Câmp inscripționare
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

