




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...85 |
| Protecție               |      | IP 67    |

Date mecanice

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| Dimensiuni       | [mm] | 15 x 15 x 42     |
| Materiale        |      | TPU              |
| Material turnat  |      | TPU              |
| Material piuliță |      | alama, nichelată |

Observații

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



# E70010



## Cablu de conectare

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

