




Cablu de conectare

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E70019




Cablu de conectare

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

