




Cablu de conectare

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11381
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice


Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E70023



Cablu de conectare

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

