




Cablu de conectare


VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

