



Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0005H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC077

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 42

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E70033



Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0005H04

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb