




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...85

Protectie IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 15 x 15 x 42

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm





Cablu de conectare

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

