




Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



E70045




Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

