

# E70047



## Cablu de conectare

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice          |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Tensiune de lucru       | [V]  | 10...30 DC       |
| Condițiile mediului     |      |                  |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90         |
| Protecție               |      | IP 67            |
| Date mecanice           |      |                  |
| Materiale               |      | TPU              |
| Material turnat         |      | TPU              |
| Material piuliță        |      | alama, nichelată |
| Observații              |      |                  |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.           |

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm





## Cablu de conectare

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

### Conectare electrică

Cablu: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

