




Cablu de conectare

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC167
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice


Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 1,5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

