




Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC437
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,108
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Numarul de porturi splitter box		2
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Conectare electrică


Cablu: 1 m, PUR, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa C

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Conectare electrică - Conector mama A

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



E70063



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Conectare electrică - Conector mama B

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

