




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11416
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurub
		Câmp inscripționare
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

