



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, galben
---------	---------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurub
	Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S00,6A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

