




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11436

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurub
	Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

