
E70082

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S00,6A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Şurub
		Câmp inscripționare
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.


E70082

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S00,6A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

