




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0002A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice               |                      |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Tensiune de lucru            | [V]                  | < 24 AC/DC          |
| Protecție la supratensiune   |                      | da; (VDR)           |
| Condițiile mediului          |                      |                     |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -25...90            |
| Protecție                    |                      | IP 67               |
| Date mecanice                |                      |                     |
| Materiale                    |                      | TPU                 |
| Material turnat              |                      | TPU                 |
| Material piuliță             |                      | alama, nichelată    |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                     |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben     |
| Accesorii                    |                      |                     |
| Articole livrate             |                      | Șurub               |
|                              |                      | Câmp inscripționare |
| Observații                   |                      |                     |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.              |



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0002A03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

