




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Articole alternative: E75005

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Execuție	AS-i
----------	------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max.	[A]	2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	17,9
Materiale		PA
Material turnat		PA

Observații

Observații	instrucțiuni de instalare Pentru început separați capacul portocaliu de conectorul de dezizolare. Introduceți cablul în dispozitiv și închideți-l din nou. insurubați din nou capacul conectorului de dezizolare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

	când este conectat la un cablu plat galben AS-i
1	AS-i +
3	AS-i -
	când este conectat la un cablu plat negru
1	+24V DC
3	0V

E70096



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA

