




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurub
	Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

