




Cablu de conectare

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU; PBT
Material turnat		TPU / PBT
Material piuliță		PBT / PA
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PBT; Blocare: PBT



E70125




Cablu de conectare

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PBT; Blocare: PA

