


Conector demontabil mama

SDOKL070PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E70142

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
-------------------------	------	-----------

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	29 x 29 x 66
------------	------	--------------

Materiale		PBT
-----------	--	-----

Material turnat		PBT
-----------------	--	-----

Material piuliță		PBT
------------------	--	-----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Conector demontabil mama

SDOKL070PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...9,5 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Rd24, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PBT



Racord

