


# E70136



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice               |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Tensiune de lucru            | [V]     | < 24 AC/DC          |
| Protecție la supratensiune   |         | da; (VDR)           |
| Condițiile mediului          |         |                     |
| Temperatură de ambianță      | [°C]    | -25...90            |
| Protecție                    |         | IP 65               |
| Date mecanice                |         |                     |
| Materiale                    |         | TPU                 |
| Material turnat              |         | TPU                 |
| Material piuliță             |         | alama, nichelată    |
| Afisaj / elemente de operare |         |                     |
| Display                      | Operare | 1 x LED, galben     |
| Accesorii                    |         |                     |
| Articole livrate             |         | Șurub               |
|                              |         | Câmp inscripționare |
| Observații                   |         |                     |
| Unitate de ambalare          |         | 1 buc.              |




## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm)

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

