




Cablu de conectare

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

