


E70142



Conector demontabil mama

SDOGL070PLSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	49,4
Dimensiuni	[mm]	29 x 29 x 71
Materiale		PBT
Material turnat		PBT
Material piuliță		PBT
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama


SDOGL070PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 10...12 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Rd24, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PBT; Contacte: aurit



Racord

