



Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0001A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[M]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)
--

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată
--



E70150



Cablu cu conector tata

ASTGH030MSS0001A03

Racord

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru