

E70165





Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB030PLS0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20428

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC
-------------------	-----	----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 68
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 60
------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Material turnat		TPU
-----------------	--	-----

Material piuliță		PA
------------------	--	----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E70165



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB030PLS0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN/YE =	albastru
	verde/galben