

E70167




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAB030PLS0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E70168

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -40...90

Protectie IP 68

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 43 x 26 x 35

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță PA

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E70167



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAB030PLS0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN/YE =	albastru
	verde/galben