


E70170



Conector demontabil mama

SDOGB030ZDSFKPG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,2
Dimensiuni	[mm]	27 x 27 x 83
Material turnat		PBT
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E70170



Conector demontabil mama

SDOGB030ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...10 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PBT; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord

