




Cablu cu conector tata

ASTGB040PLS0002E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-------------------	-----	-----------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 55
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		PA

Observații


Observații	Pin 2 anterior
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA; Moment de strângere: 0,5 Nm



E70171



Cablu cu conector tata

ASTGB040PLS0002E04

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb