


E70176



Mufa tata demontabila

SSTGB040ZDSFKPG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Curent total Max.	[A]	9
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	49,3
Dimensiuni	[mm]	27 x 27 x 86
Material turnat		PBT
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Observații		
Observații		Pin 4 anterior
Unitate de ambalare		1 buc.

E70176



Mufa tata demontabila


SSTGB040ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...10 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PBT; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord

