


Conector demontabil mama

SDOAL070PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11043

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...100

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiale

PBT

Material turnat

PBT

Material piuliță

PA

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E70177




Conector demontabil mama

SDOAL070PLSFKPG

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Rd24, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA; Contacte: aurit



Racord

