

E70185




Cablu de conectare

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT044

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max. [A]	4
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Cablu de conectare

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit

