


E70190



Conector montaj

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	19,9
Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 20
Filet de montaj		PG 9
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material turnat		Zinc turnat sub presiune
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E70190



Conector montaj


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN/YE =	verde/galben
WH =	alb