




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FK-Abgriff M12 2polig VA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 24 DC
Curent total Max.	[A]	2

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	PA; piuliță olandeză: Oțel inox; Etanșare: FKM
Material turnat	PA

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA

