


E70350



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon		
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	dioda cu mers in gol	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	138,8
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Șurub	
	Câmp inscripționare	



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S


Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată

