


E70354



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Aplicatie		
Execuție	AS-i / 24 V	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Clasa de protectie		III
Tensiunea de operare AUX DC	[V]	18...32
Curent total Max.	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	80; (31 °C; descrestre liniar pana la 50 % (40 °C))
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie		IP 67; IP 68; IP 69K
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	112,3
Materiale	Par#i metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanșare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM	
Moment de strângere	[Nm]	2,5; (piulite de blocare)
Accesorii		
Accesorii (op#ional)	Cheie dinamometrica, E70390	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E70354




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm



Racord	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.