




Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMC-ROD

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Jalon de împământare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	
Date mecanice		
Greutate	[g]	69,5
Carcasa		Montare șine portante și perete
Dimensiuni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale		PBT
Accesorii		
Articole livrate		conector pentru conectare la impamantare
Accesorii (op#ional)		Capac:, pentru modulele AS-i, AC3000

Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMC-ROD

Observații

Observații

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Racord



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	legătura cu pământul