


E70372



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Aplicatie		
Execuție		AS-i / 24 V
Date electrice		
Curent total Max.	[A]	2
Iesiri		
Model electric		AS-i
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	80; (31 °C; descrește liniar pana la 50 % (40 °C))
Inaltime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protectie		IP 67; IP 68; IP 69K
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	104
Materiale		Par#i metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanșare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM
Moment de strângere	[Nm]	2,5; (piulite de blocare)

E70372



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Accesorii

Accesorii (op#ional)	Cheie dinamometrica, E70390
----------------------	-----------------------------

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm



Racord

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.