




Perete de trecere

Wall passage stainless steel



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Curent total Max.	[A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 65; IP 67; IP 69K

Date mecanice


Greutate	[g]	29,5
Materiale		inox(1.4305 / 303); Etanșare: EPDM
Material turnat		inox(1.4305 / 303)
Moment de strângere	[Nm]	1

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: inox(1.4305 / 303)



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: inox(1.4305 / 303)



E73009



Perete de trecere

Wall passage stainless steel

Racord

