

E74210



Cablu plat AS-i

Flat cable 100 meter TPE bk



Aplicatie	
Execuție	pentru utilizare impreuna cu tehnologia de perforare a izolatiei
Aplicatie	alimentare externă cu tensiune 24 V
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC; (tensiune de varf 300 V)
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...105
Date mecanice	
Greutate [g]	6752
Observații	
Observații	100 m Forma de livrare: pe rola
Unitate de ambalare	100 m
Conectare electrică	
Cablu: 100 m, TPE, negru; 2 x 1,5 mm ²	