

E74215



Cablu plat AS-i

Flat cable 100 meter TPE bk



Aplicatie

Execuție	pentru utilizare impreuna cu tehnologia de perforare a izolatiei
Aplicatie	alimentare externă cu tensiune 24 V

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	24 DC; (tensiune de varf 300 V)
-------------------	-----	---------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...105
-------------------------	------	-----------

Date mecanice

Greutate	[g]	8021
----------	-----	------

Observații

Observații	100 m Furnizat pe tambur
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 100 m, TPE, negru; 2 x 1,5 mm²