

E74220



Cablu plat AS-i

Flat cable 100 meter TPE red



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	230 DC; (tensiune de varf 300 V)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...105
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-30...105
Date mecanice		
Greutate	[g]	6960
Observații		
Observații		100 m Forma de livrare: pe rola
Unitate de ambalare		100 m
Conectare electrică		
Cablu: 100 m, TPE, roșu; 2 x 1,5 mm ²		