


E75471



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC Quick Connect M12 stainless



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 42 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate	[g]	18,45
Materiale	Capsula: PA; O-Inel: EPDM; piuliță olandeză: inox(1.4305 / 303); Stifturi contact: Bronz cositorit	
Observații		
Observații	Cablul plat nu trebuie să se termine în dispozitiv.	
Unitate de ambalare	1 buc.	




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC Quick Connect M12 stainless

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,4...0,6 Nm



	cand este conectat la un cablu plat galben AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	cand este conectat la un cablu plat negru
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.